



FASCIA RISCALDANTE PER SERBATOI EH-POWERBELT

SCHEDA TECNICA TERMOCOPERTA ELETTRICA PER SERBATOI E BOTTI

CODICE PRODOTTO EH-53-XXXX
DESCRIZIONE PRODOTTO EH-POWERBELT XXXX



| CODICE | ARTICOLO | POTENZA | TENSIONE | TEMPERATURA | ALTEZZA | LUNGHEZZA | DIAMETRO MIN - MAX | DIAMETRO IDEALE |
|------------|--------------------|----------|----------|-------------|---------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| EH-53-0007 | EH-POWERBELT 200 | 250 WATT | 230 VOLT | MAX 60 °C | 40 CM | FASCIA 2,0 MT + ESTENS. 1,5 MT | 65-100 CM | BARRIQUES TONNEAUX |
| EH-53-0003 | EH-POWERBELT 240 | 270 WATT | 230 VOLT | MAX 60 °C | 40 CM | FASCIA 2,4 MT + ESTENS. 2,5 MT | 80-130 CM | 100-110 CM |
| EH-53-0002 | EH-POWERBELT 270 | 270 WATT | 230 VOLT | MAX 60 °C | 40 CM | FASCIA 2,7 MT + ESTENS. 3,0 MT | 100-160 CM | 120-130 CM |
| EH-53-0006 | EH-POWERBELT 360 | 270 WATT | 230 VOLT | MAX 60 °C | 40 CM | FASCIA 3,6 MT + ESTENS. 3,5 MT | 120-180 CM | 140-150 CM |
| EH-53-0052 | EH-POWERBELT 420/2 | 500 WATT | 230 VOLT | MAX 60 °C | 40 CM | CINTURA 4,2 MT + ESTENS. 4,0 MT | 150-200 CM | 160-170 CM |
| EH-53-0053 | EH-POWERBELT 500/2 | 540 WATT | 230 VOLT | MAX 60 °C | 40 CM | FASCIA 5,0 MT + ESTENS. 4,0 MT | 170-250 CM | 180-200 CM |

COSTRUZIONE PRODOTTO

RIVESTIMENTO ESTERNO PVC 700/900/1251
MATERIALE ISOLANTE Materassino in fibra si vetro 10 mm
ELEMENTO RISCALDANTE Tessuto tecnico brevettato ET-1000
CAVO DI CONNESSIONE 2/3 MT H07RN-F con connettore HDC
SISTEMA DI CHIUSURA Fibbie per chiusura rapida

AVVERTENZE GENERALI PER L'USO DEL PRODOTTO

- UTILIZZARE SOLO CON TERMOSTATO E SONDA DI TEMPERATURA CORRETTAMENTE POSIZIONATA
- MASSIMA TEMPERATURA SUPPORTATA 60°C
- UTILIZZARE SOLO SE LA TERMOFASCIA E' PERFETTAMENTE INTEGRA
- CONTROLLARE FREQUENTEMENTE L'INTEGRITA' DEL PRODOTTO E PERIODICAMENTE LA CHIUSURA DEL PRESSA CAVO
- NON ALIMENTARE ARROTOLATA, PIEGATA O SOVRAPPOSTA
- ALIMENTARE SOLO DOPO L'INSTALLAZIONE
- DISINSTALLARE SOLO DOPO LO SPEGNIMENTO
- UTILIZZARE SOTTO DIFFERENZIALE, MAGNETOTERMICO E PRESE DI PORTATA ADEGUATE ALLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
- NON UTILIZZARE STRUMENTI AFFILATI O APPUNTITI, POTREBBERO DANNEGGIARE IL PRODOTTO

ATTENZIONE:

Prima di utilizzare il sistema EH-POWERBELT leggere le istruzioni d'uso complete.



COFILEA S.r.l. Unipersonale

Sede legale: Via Candelo, 28 - 13900 Biella - Italia / Sede operativa: Via Amendola 12d - 13816 Sagliano Micca - Italia

Tel. +39. 015.2478400 Fax +39.015.2478478 E-mail cofilea@cofilea.eu

REA BI 183846 P.IVA - C.F. 02230200020

WWW.COFILEA.EU